

Intercomunicadores Línea Laboratorio

Modelo IC-FA

- Fue especialmente diseñado para laboratorios y empresas que tengan necesidad de comunicarse con áreas esterilizadas, áreas blancas y/o sectores donde los operarios envasen algún elemento que les impide por requerimiento de higiene o seguridad, pulsar algún botón.
- Construido en frente de acero inoxidable con pulsadores de aristas redondas para evitar la acumulación de polvo.
- El frente, la placa electrónica, parlante y micrófono omnidireccional de alta sensibilidad van montados en una caja para empotrar o montar sobre pared.
Línea Roker Modelo PR 1000/81.
Medidas: 120 x 168 x 65 mm.
Frente de acero inoxidable: 125x170 mm.

El sistema modelo IC-FA semi-manos libres permite

- La comunicación desde el pasillo modelo IC-CA con el área esterilizada, se efectúa habilitando el equipo y pulsando la tecla, desde el área esterilizada responde en "manos libres".
- Si desde el área esterilizada modelo IC RTA/S requieren llamar al intercomunicador del pasillo, pulsan por única vez y se activará la luz en forma intermitente.



Intercomunicadores Línea Laboratorio

Modelo IC-RTA/S



Modelo IC-CA



Artefacto luminoso

Modelo IC-134/RB



Luz roja titilante y buzzer

www.intercron.com

Teléfono / Fax: 54 11 4545-5400 - Líneas Rotativas - E-mail: info@intercron.com
Domicilio: Valdenegro 3201 - (C1431GAM) - Capital Federal - Argentina